


외부 조명

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



제품 특성

빛의 형태	적외선
-------	-----

어플리케이션

조명 필드	[mm]	10 x 150
디자인		막대
작동 방식		높은 광도 (펄스빔, 단지 냉각으로 영구적인 동작); 일반 광도 (영구적인 동작 가능)

전기적 데이터

동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	가동형태 "연속가동": 415; 동작모드 "높은 광도": 640
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	875



외부 조명

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

입력		
트리거(Trigger)		24 V PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...55
저장온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 65
과열 보호		yes; (에서 비활성화 65...75 °C)
테스트 / 인증서		
광생물학적 안전성		위험 그룹 1; (DIN EN 62471:2008)
기계적 데이터		
무게	[g]	218,5
크기	[mm]	200 x 13 x 18
재질		알루미늄 흑색 알루미늄 도금함
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과 온도	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,3 m, PUR, 흑색; 4 x 0,34 mm ²		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		


O2D925



외부 조명

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

연결부



- | | |
|---|--------------|
| 4 | 트리거(Trigger) |
| 2 | 동작모드 "높은 광도" |