

O2D933



외부 조명

Dome Light 130 CY RD/ US

디지털 입력 수	1
----------	---

작동 조건	
주변온도 [°C]	-10...40
저장온도 [°C]	-20...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서	
광생물학적 안전성	위험 그룹 1; (DIN EN 62471)


기계적 데이터	
무게 [g]	817,35
크기 [mm]	256,8 x 197 x 106,7
재질	하우징: 알루미늄 흑색 알루미늄 도금함; 커버: ABS
조임 토크 [Nm]	0,5...1,5

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	동작모드 "높은 광도"	1 x LED, 적색
	LED 세그먼트	1 x LED, 흰색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 전압 공급

커넥터: M12; 코딩: A



- 1: U+
- 2: 트리거 입력 NPN
- 3: GND
- 4: 트리거 입력 PNP
- 5: 조광 스위치

O2D933




외부 조명

Dome Light 130 CY RD/ US

전기적 연결 - 파라미터 세팅

커넥터: M12; 코딩: A



1:	동작모드 "높은 광도"
2:	색상 2
3:	GND
4:	LED 세그먼트 1
5:	LED 세그먼트 2
6:	LED 세그먼트 3
7:	LED 세그먼트 4
8:	버튼 비활성화