


외부 조명

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



제품 특성

빛의 형태

적외선

어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

조명 필드 [mm]

25 x 25

디자인

백라이트

작동 방식

영구 라이트 또는 펄스 동작

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]

-10...10

동작 전압 [V]

24 DC

전류소모 [mA]

< 80

보호 클래스

III

빛의 형태

적외선

웨이브 길이 [nm]

875

입력

트리거(Trigger)

5...24 V

작동 조건

주변온도 [°C]

-10...50

보호등급

IP 54

과열 보호

yes; (> 50 °C)

테스트 / 인증서

광생물학적 안전성

면제된 그룹; (EN 62471)

MTTF [년 (해)]

310

기계적 데이터

무게 [g]

160,4

크기 [mm]

70,5 x 33,4 x 9,5

O2D941



외부 조명

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

재질	알루미늄
렌즈 재질	유리


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과온도 / 과도충전	1 x LED, 적색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결
케이블: 0,30 m, PUR
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



1	L +
3	L -
4	트리거(Trigger)
	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색