


## 외부 조명

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



## 제품 특성

빛의 형태

적색 광선

## 어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

조명 필드

[mm]

50 x 50

디자인

백라이트

작동 방식

영구 라이트 또는 펄스 동작

## 전기적 데이터

동작 전압 허용오차

[%]

-10...10

동작 전압

[V]

24 DC

전류소모

[mA]

&lt; 205

보호 클래스

III

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적색 광선

웨이브 길이

[nm]

617

## 입력

트리거(Trigger)

5...24 V

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-10...50

보호등급

IP 54



## 외부 조명

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

|       |                |
|-------|----------------|
| 과열 보호 | yes; (> 50 °C) |
|-------|----------------|

## 테스트 / 인증서

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 광생물학적 안전성    | 면제된 그룹; (EN 62471) |
| MTTF [년 (해)] | 308                |

## 기계적 데이터

|         |                |
|---------|----------------|
| 무게 [g]  | 264,4          |
| 크기 [mm] | 105 x 81 x 9,8 |
| 재질      | 알루미늄           |
| 렌즈 재질   | 유리             |

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 디스플레이 | 조명 상태       | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동          | 1 x LED, 녹색 |
|       | 초과온도 / 과도충전 | 1 x LED, 적색 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|


## 전기적 연결

케이블: 0,30 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



## 연결부



|      |              |
|------|--------------|
| 1    | L +          |
| 3    | L -          |
| 4    | 트리거(Trigger) |
|      | 코어 색상 :      |
| BK = | 흑색           |
| BN = | 갈색           |
| BU = | 청색           |