


O2D943



외부 조명

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



제품 특성		
빛의 형태		적외선
어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
조명 필드	[mm]	50 x 50
디자인		백라이트
작동 방식		영구 라이트 또는 펄스 동작
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	-10...10
동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	< 325
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	875
입력		
트리거(Trigger)		5...24 V
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 54

O2D943



외부 조명

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

과열 보호	yes; (> 50 °C)
-------	----------------

테스트 / 인증서

광생물학적 안전성	면제된 그룹; (EN 62471)
MTTF [년 (해)]	309

기계적 데이터

무게 [g]	264,4
크기 [mm]	105 x 81 x 9,8
재질	알루미늄
렌즈 재질	유리

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과온도 / 과도충전	1 x LED, 적색

비고

포장당	1 갯수
-----	------


전기적 연결

케이블: 0,30 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



- 1 L +
 - 3 L -
 - 4 트리거(Trigger)
- 코어 색상 :
- BK = 흑색
 - BN = 갈색
 - BU = 청색