


O2D945



외부 조명

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



제품 특성

빛의 형태	적외선
-------	-----

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
조명 필드 [mm]	100 x 100
디자인	백라이트
작동 방식	영구 라이트 또는 펄스 동작

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]	-10...10
동작 전압 [V]	24 DC
전류소모 [mA]	< 620
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	875



외부 조명

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

입력		
트리거(Trigger)		5...24 V
출력		
과부하 방지		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 54
과열 보호		yes; (> 50 °C)
테스트 / 인증서		
광생물학적 안전성		면제된 그룹; (EN 62471)
MTTF	[년 (해)]	293
기계적 데이터		
무게	[g]	448,4
크기	[mm]	155 x 133 x 9,8
재질		알루미늄
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과온도 / 과도충전	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,3 m, PUR		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		
		


O2D945



외부 조명

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

연결부



1	L +
3	L -
4	트리거(Trigger)
	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색