




투과형 센서 투광기

OAS-000A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 커버

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	3,5
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 25
레인지 조정가능	아니오



투과형 센서 투광기

OAS-000A

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	0,294
하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5		
연결부		

