


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 커버

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 25
레인지 조정가능		아니오



투과형 센서 투광기

OAS-00KG

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ²		
연결부		

