


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OBF503

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 DIN 선로에 조립함  
2 세팅 누름버튼

#### 제품 특성

|       |       |
|-------|-------|
| 빛의 형태 | 적색 광선 |
| 하우징   | 정사각형  |

#### 전기적 데이터

|             |              |
|-------------|--------------|
| 동작 전압 [V]   | 10...30 DC   |
| 전류소모 [mA]   | 35; ((24 V)) |
| 보호 클래스      | III          |
| 양극성 전환 방지   | yes          |
| 빛의 형태       | 적색 광선        |
| 웨이브 길이 [nm] | 660          |

#### 출력

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 전기적 디자인                   | PNP                     |
| 출력 기능                     | 밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능) |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 2,5                     |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100                     |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 500                     |
| 쇼트방지                      | yes                     |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스                      |
| 과부하 방지                    | yes                     |



## 광화이버 앰프

OBF-FPKG/AS-610

| 범위                 |                                     |                     |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 감지범위               | [m]                                 | 0...1,2; (투과형 센서)   |
| 검출간격               | [mm]                                | 0...70; (직접 반사형 센서) |
| 레인지 조정가능           |                                     | yes                 |
| 작동 조건              |                                     |                     |
| 주변온도               | [°C]                                | -25...60            |
| 보호등급               |                                     | IP 65               |
| 테스트 / 인증서          |                                     |                     |
| EMC                | EN 60947-5-2                        |                     |
|                    | EN 55011                            | B 등급                |
| 기계적 데이터            |                                     |                     |
| 하우징                |                                     | 정사각형                |
| 크기                 | [mm]                                | 36 x 15 x 60        |
| 재질                 |                                     | ABS                 |
| 디스플레이 / 작동 요소      |                                     |                     |
| 디스플레이              | 스위칭 상태                              | 1 x LED, 황색         |
|                    | 작동                                  | 1 x LED, 녹색         |
|                    | 불안정한 영역                             | 1 x LED, 적색         |
| 비고                 |                                     |                     |
| 비고                 | light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당  |                     |
|                    | 직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당           |                     |
|                    | 어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당 |                     |
|                    | 직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당           |                     |
| 포장당                |                                     | 1 갯수                |
| 전기적 연결             |                                     |                     |
| 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |                                     |                     |
|                    |                                     |                     |



### 연결부

