


OBF507



광화이버 앰프
OBF-FAKG/T/AS



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
디자인		유리 광화이버용 광화이버 앰프, 금속 피복이 있는 광화이버용, FE/FT-50
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
출력		
전기적 디자인		PNP/NPN; (자동화된 부하감지 PNP/NPN)
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes



광화이버 앰프

OBF-FAKG/T/AS

시간 기록계	[s]	0,001...0,09
범위		
감지범위	[m]	0...1; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...150; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	837
기계적 데이터		
무게	[g]	47,8
하우징		정사각형
크기	[mm]	36 x 15 x 60
재질		PPE 수정합
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색
	과잉비축	4 x LED, 녹색
비고		
비고	light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
	직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
	어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
	직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
포장당	1 갯수	

OBF507



광화이버 앰프

OBF-FAKG/T/AS

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A

