OGS080

투과형 센서 투광기

OGS-OOOW/LS/CUBE

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		M18 나사산이 있는 직사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...60
동작 전압	[V]	20...250 AC
전류소모	[mA]	< 5
보호 클래스		II; (double insulated)
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 20
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	800
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 방사	B 등급
기계적 데이터		
무게	[g]	59,5

OGS080

투과형 센서 투광기

OGS-OOOW/LS/CUBE

하우징		M18 나사산이 있는 직사각형
크기	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
스레드 지정		M18 x 1
재질		아연 주조함; PEI
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색

전기적 연결

필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 1

비고

포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C

연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동