


투과형 센서 투광기

OES-V/S 6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OE0006

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
보호 클래스	III
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	950

출력

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 1

작동 조건


주변온도 [°C]	-20...80
보호등급	IP 67



투과형 센서 투광기

OES-V/S 6M

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	49633
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M8 x 1
스레드 지정		M8 x 1
재질		황동 니켈도금함
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
연결부		



RD = 코어 색상 :
screen = 적색
 화면