

OF5046




직접 반사형 센서

OFB-FPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: OF5026



제품 특성	
빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 60
어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 30
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880
출력	
전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes
범위	
검출간격 [mm]	< 400; (흰색 종이 200 x 200 mm)
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 67
테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	B 등급



OF5046



직접 반사형 센서

OFB-FPKG

기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 60	
스레드 지정	M12 x 1	
재질	황동 흰색 청동 코팅	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (공급됨)	잠금 너트: 2 x	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
연결부		



코어 색상 :

- BN = 갈색
- BU = 청색
- BK = 흑색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: OF5026