


투과형 센서 투광기

OHS-00KG/0,20M/AS

단종제품

대체 제품: O8S201

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660
Typ. 수명 [h]	75000
서비스 수명 기준 온도 [°C]	25

출력

과부하 방지	yes
--------	-----

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 1,2
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	10
라이트 스폿 직경 포함	감지범위

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...50
보호등급	IP 67



투과형 센서 투광기

OHS-00KG/0,20M/AS

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

기계적 데이터

무게	[g]	14,9
하우징		정사각형
크기	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
재질		ABS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 0,2 m, PVC

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부

