




1 기능을 가지지 않은 누름버튼



## 제품 특성

빛의 형태

적색 광선

하우징

정사각형

## 어플리케이션

동작원리

투과형 센서

## 전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

전류소모

[mA]

&lt; 19

보호 클래스

III

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적색 광선

웨이브 길이

[nm]

660

## 출력

과부하 방지

yes

## 범위

투광기 / 수광기

투광기

감지범위

[m]

&lt; 10

최대 라이트 스폿 직경

[mm]


1000



## 투과형 센서 투광기

OJS-OOKG/FO

|                             |  |                                                |              |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--------------|
| 라이트 스폿 직경 관함                |  | 최대 레인지                                         |              |
| 작동 조건                       |  |                                                |              |
| 주변온도                        |  | [°C]                                           | -25...60     |
| 보호등급                        |  | IP 67                                          |              |
| 테스트 / 인증서                   |  |                                                |              |
| EMC                         |  | EN 60947-5-2                                   |              |
| MTTF                        |  | [년 (해)]                                        | 1773         |
| 기계적 데이터                     |  |                                                |              |
| 무게                          |  | [g]                                            | 71,5         |
| 하우징                         |  | 정사각형                                           |              |
| 크기                          |  | [mm]                                           | 35 x 24 x 11 |
| 재질                          |  | 하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS |              |
| 렌즈 재질                       |  | 유리                                             |              |
| 렌즈 정렬                       |  | 전면 센서                                          |              |
| 디스플레이 / 작동 요소               |  |                                                |              |
| 디스플레이                       |  | 작동                                             | 1 x LED, 녹색  |
| 액세서리                        |  |                                                |              |
| 구성 부품                       |  | 베이직 클립: 1, E20964                              |              |
|                             |  | 고정나사: 2 x M3 x 16                              |              |
|                             |  | 스프링 와셔: 2                                      |              |
|                             |  | 너트: 2                                          |              |
| 비고                          |  |                                                |              |
| 비고                          |  | cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"                        |              |
| 포장당                         |  | 1 갯수                                           |              |
| 전기적 연결                      |  |                                                |              |
| 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |  |                                                |              |
| 연결부                         |  |                                                |              |



BN =  
BU =

코어 색상 :  
갈색  
청색