


## 투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/SO/AS



1 누름버튼



## 제품 특성

|          |       |
|----------|-------|
| 빛의 형태    | 적색 광선 |
| 레이저 보호등급 | 1     |
| 하우징      | 정사각형  |

## 어플리케이션

|      |        |
|------|--------|
| 동작원리 | 투과형 센서 |
|------|--------|

## 전기적 데이터

|             |            |
|-------------|------------|
| 동작 전압 [V]   | 10...30 DC |
| 전류소모 [mA]   | < 12       |
| 보호 클래스      | III        |
| 양극성 전환 방지   | yes        |
| 빛의 형태       | 적색 광선      |
| 웨이브 길이 [nm] | 650        |
| Typ. 수명 [h] | 50000      |

## 출력

|        |     |
|--------|-----|
| 과부하 방지 | yes |
|--------|-----|



## 투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/SO/AS

| 범위                                                                                             |                                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 투광기 / 수광기                                                                                      | 투광기                                            |                                                              |
| 감지범위 [m]                                                                                       | < 15                                           |                                                              |
| 레인지 조정가능                                                                                       | 아니오                                            |                                                              |
| 최대 라이트 스폿 직경 [mm]                                                                              | 24                                             |                                                              |
| 라이트 스폿 직경 관함                                                                                   | 최대 레인지                                         |                                                              |
| 작동 조건                                                                                          |                                                |                                                              |
| 주변온도 [°C]                                                                                      | -10...60                                       |                                                              |
| 보호등급                                                                                           | IP 67                                          |                                                              |
| 테스트 / 인증서                                                                                      |                                                |                                                              |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2                                   |                                                              |
| 레이저 보호등급                                                                                       | 1                                              |                                                              |
| 레이저 보호에 관한 참고사항                                                                                | 주의:                                            | 레이저광선                                                        |
|                                                                                                | 레이저 클래스:                                       | 1                                                            |
|                                                                                                |                                                | EN / IEC60825-1:2007                                         |
|                                                                                                |                                                | EN / IEC60825-1:2014                                         |
|                                                                                                |                                                | 2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다. |
| MTTF [년 (해)]                                                                                   | 918                                            |                                                              |
| 기계적 데이터                                                                                        |                                                |                                                              |
| 무게 [g]                                                                                         | 27,2                                           |                                                              |
| 하우징                                                                                            | 정사각형                                           |                                                              |
| 크기 [mm]                                                                                        | 35 x 11 x 24                                   |                                                              |
| 재질                                                                                             | 하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS |                                                              |
| 렌즈 재질                                                                                          | 유리                                             |                                                              |
| 렌즈 정렬                                                                                          | 측면 렌즈                                          |                                                              |
| 디스플레이 / 작동 요소                                                                                  |                                                |                                                              |
| 디스플레이                                                                                          | 작동                                             | 1 x LED, 녹색                                                  |
| 액세서리                                                                                           |                                                |                                                              |
| 구성 부품                                                                                          | 베이직 클립: 1, E20964                              |                                                              |
|                                                                                                | 고정나사: 2 x M3 x 16                              |                                                              |
|                                                                                                | 스프링 와셔: 2                                      |                                                              |
|                                                                                                | 너트: 2                                          |                                                              |
| 비고                                                                                             |                                                |                                                              |
| 비고                                                                                             | cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"                        |                                                              |
| 포장당                                                                                            | 1 갯수                                           |                                                              |
| 전기적 연결                                                                                         |                                                |                                                              |
| 커넥터: 1 x M8; 코딩: A                                                                             |                                                |                                                              |
| <div></div> |                                                |                                                              |



## 투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/SO/AS

### 연결부

