


# OJS200



## 투과형 센서 투광기

OJS-OOKG/SO/AS



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압 [V]		10...30 DC
전류소모 [mA]		< 30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위 [m]		0...10
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]		1000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...60
보호등급		IP 67

# OJS200



## 투과형 센서 투광기

OJS-00KG/SO/AS

### 테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	2230

### 기계적 데이터

무게	[g]	16,6
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질		ABS; SEPS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

### 디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

### 비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	

### 전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



### 연결부

