

# OK5004




## 광화이버 앰프

OKF-FPKG/10M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OK5008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



### 제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

### 전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...50 DC
전류소모 [mA]	< 30; ((24 V))
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

### 출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	120
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

### 범위

감지범위 [m]	0...0,12; (투과형 센서)
검출간격 [mm]	0...40; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능	yes

# OK5004




## 광화이버 앰프

OKF-FPKG/10M

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	529
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	50 x 19 x 35
재질		PPO 수정합
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		나사 드라이버
		고정나사: 2 x M4 x 25
		워셔: 2
		스프링 와셔: 2
		너트: 2
비고		
비고		light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
		직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
		어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
		직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당		1 개수
전기적 연결		
케이블: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>		

### 연결부



코어 색상 :

BN = 갈색  
 BU = 청색  
 BK = 흑색  
 WH = 흰색