








광화이버 앰프

OKF-FNKG/6M

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	529
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	50 x 19 x 35
재질		PPO 수정합
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		나사 드라이버
		고정나사: 2 x M4 x 25
		워셔: 2
		스프링 와셔: 2
		너트: 2
비고		
비고		light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
		직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
		어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
		직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
연결부		



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색

WH = 흰색