


OM0011



광화이버 앰프

OMF-FKOWT/LS-500



제품 특성	
빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형
전기적 데이터	
주파수 AC	[Hz] 47...63
동작 전압	[V] 24...240 AC/DC
전류소모	[mA] 26
최대 전원 소모	[VA] 6
보호 클래스	II
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이	[nm] 660
Typ. 수명	[h] 100000
서비스 수명 기준 온도	[°C] 25
출력	
전기적 디자인	릴레이
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
접촉 부하	3A / 250 V AC
스위칭 주파수 AC	[Hz] 10
스위칭 주파수 DC	[Hz] 10
쇼트방지	아니오
시간 기록계	[s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

OM0011



광화이버 앰프

OMF-FKOW/T/LS-500

범위		
감지범위	[m]	< 0,6; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	< 175; (직접 반사형 모드)
레인지 조정가능		yes

반응시간		
반응시간	[s]	< 10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...40
보호등급		IP 67


기계적 데이터		
무게	[g]	204
하우징		정사각형
크기	[mm]	73 x 45 x 49
재질		ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A; 잠금: 알루미늄, 무색 알루미늄으로 도금함



연결부

