



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available

제품 특성

하우징	정사각형
-----	------

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	12; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	80
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	< 1300; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 65

OP5010



직접 반사형 센서

OPT-FPKG

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ²		
연결부		

