



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OA5108

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	20; ((24 V))
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	80
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	< 3000; (흰색 종이 200 x 200 mm)
-----------	------------------------------



직접 반사형 센서

OPT-FPKG

레인지 조정가능	yes
----------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

보호등급	IP 65
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징	정사각형
-----	------

크기	[mm]	86 x 28 x 142
----	------	---------------

재질	PPO 수정합
----	---------

렌즈 재질	유리
-------	----

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm ²

연결부

