




제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	950

출력

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 2

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	49633
--------------	-------

기계적 데이터

무게 [g]	59
--------	----



투과형 센서 수광기

ORE-V

하우징	정사각형
재질	PPO 수정함
렌즈 정렬	측면 렌즈

액세서리

구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20212
-------	-------------------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m; 1 x 0,14 mm²

연결부



WH = 코어 색상 :
screen = 흰색
 화면