




제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
스위치 증폭기에 대한 연결		yes
스위칭 앰프		스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	950
출력		
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	57078


OR0003



투과형 센서 투광기

ORS-V

기계적 데이터	
무게	[g] 59,5
하우징	정사각형
재질	PPO 수정합
렌즈 정렬	측면 렌즈
액세서리	
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20212
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
연결부	



RD = 코어 색상 :
screen = 적색
 화면