


미러 반사형 센서

ORR/ORT-V/10m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OR0004

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	950

출력

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

트리플 미러 감지범위 [m]	0,3...1; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
검출간격 [mm]	< 200; (흰색 종이 200 x 200 mm)

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...80
보호등급	IP 67



미러 반사형 센서

ORR/ORT-V/10m

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

기계적 데이터

하우징	정사각형
재질	PPO 수정합
렌즈 정렬	측면 렌즈

액세서리

구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20212
-------	-------------------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m; 2 x 0,14 mm²

연결부



1 = 투광기
 2 = 수광기
 코어 색상:
 RD = 적색
 WH = 흰색
 screen = 화면