


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OR0002

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	950

출력

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 2

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서


MTTF [년 (해)]	49633
--------------	-------



투과형 센서 수광기

ORE-V/6M

기계적 데이터	
무게	[g] 0,095
하우징	정사각형
재질	PPO 수정합
렌즈 정렬	측면 렌즈
액세서리	
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20212
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
연결부	



WH = 코어 색상 :
screen = 흰색
 화면