
OR0016

직접 반사형 센서

ORT-V

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성		
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
스위치 증폭기에 대한 연결		yes
스위칭 앰프		스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
출력		
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	< 300; (흰색 종이 200 x 200 mm)
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	25 x 10 x 15
재질		PPO 수정함
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20212
비고		
포장당		1 갯수

OR0016


직접 반사형 센서

ORT-V

전기적 연결

케이블: 2 m; 1 x 0,14 mm²

연결부



1 =	투광기
2 =	수광기
	코어 색상 :
RD =	적색
WH =	흰색
screen =	화면