


OS5018



직접 반사형 센서

OST-FPKG



제품 특성	
빛의 형태	적외선
하우징	정사각형
크기 [mm]	80 x 28 x 95
어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	30; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

OS5018



직접 반사형 센서

OST-FPKG

출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	< 1000; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011
		B 등급
MTTF	[년 (해)]	639
기계적 데이터		
무게	[g]	275
하우징		정사각형
크기	[mm]	80 x 28 x 95
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		스위칭 상태
		1 x LED, 황색
액세서리		
액세서리 (공급됨)		앵글 브래킷: 1 x, E20210
		나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수

OS5018



직접 반사형 센서

OST-FPKG

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5

연결부

