


OS5027



직접 반사형 센서

OST-FPKG/T

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성	
빛의 형태	적외선
하우징	정사각형
어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	30; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880
출력	
전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	40
쇼트방지	yes

OS5027



직접 반사형 센서

OST-FPKG/T

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
시간 기록계	[s]	0,01...5

범위		
검출간격	[mm]	< 1000; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능		yes

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2

기계적 데이터		
무게	[g]	0,274
하우징		정사각형
크기	[mm]	80 x 28 x 95
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20210 나사 드라이버

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		

연결부		
------------	--	--

