


## 미러 반사형 센서

OWP-FPKG/6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OJ5104

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



렌즈 하단부에 투광기 있음

## 제품 특성

|       |       |
|-------|-------|
| 빛의 형태 | 적색 광선 |
| 하우징   | 정사각형  |

## 어플리케이션

|          |           |
|----------|-----------|
| 특수성(시스템) | 편광필터      |
| 동작원리     | 미러 반사형 센서 |

## 전기적 데이터

|             |              |
|-------------|--------------|
| 동작 전압 [V]   | 10...36 DC   |
| 전류소모 [mA]   | 35; ((36 V)) |
| 양극성 전환 방지   | yes          |
| 빛의 형태       | 적색 광선        |
| 웨이브 길이 [nm] | 660          |

## 출력

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 전기적 디자인                   | PNP                     |
| 출력 기능                     | 밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능) |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 2,5                     |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200                     |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 250                     |
| 쇼트방지                      | yes                     |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스                      |
| 과부하 방지                    | yes                     |

## 범위

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 감지범위 [m]          | 0,1...1,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
| 최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 120                             |

# OW1004



## 미러 반사형 센서

OWP-FPKG/6M

|              |        |
|--------------|--------|
| 라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
| 편광필터 사용가능    | yes    |

| 작동 조건     |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...60 |
| 보호등급      | IP 67    |

| 테스트 / 인증서 |              |      |
|-----------|--------------|------|
| EMC       | EN 60947-5-2 |      |
|           | EN 55011     | B 등급 |

| 기계적 데이터 |                |
|---------|----------------|
| 하우징     | 정사각형           |
| 크기 [mm] | 36 x 60 x 10   |
| 재질      | ABS 강화된 유리 화이버 |
| 렌즈 재질   | PMMA           |



| 디스플레이 / 작동 요소 |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| 디스플레이         | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|               | 작동     | 1 x LED, 녹색 |
|               | 동작원리   | 1 x LED, 적색 |

| 비고  |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |

### 전기적 연결

케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### 연결부



코어 색상 :  
 BN = 갈색  
 BU = 청색  
 BK = 흑색



### 다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

