


투과형 센서 투광기

OWS-00KG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OJ5008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	15; ((36 V))
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

과부하 방지	yes
--------	-----

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 4
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	320
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급


OW1007



투과형 센서 투광기

OWS-OOKG

기계적 데이터		
하우징	정사각형	
크기	[mm]	36 x 60 x 10
재질	ABS 강화된 유리 화이버	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색