


투과형 센서 수광기

OWE-FPKG/AS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OJ5009

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



Empfänger in unterer und oberer Optik

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	25; ((36 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	250
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 4



투과형 센서 수광기

OWE-FPKG/AS



작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	36 x 60 x 10
재질		ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부





다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

