


적외선 온도센서

OWF-5000-BPKG

단종제품

대체 제품: TW7011 + E35061 + E35065

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

하우징

원통형의

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes

OW5001



적외선 온도센서

OWF-5000-BPKG

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
히스테리시스 검출 영역	[%]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	940
기계적 데이터		
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 58 / L = 129
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	알루미늄 나선형 호스를 가진 광화이버	
비고		
조언	단종제품	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x 7/8"



OW5001

적외선 온도센서

OWF-5000-BPKG



연결부

