


적외선 온도센서

OWF-5000-ANKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OW5001

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

하우징

원통형의

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	NPN
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

OW5002



적외선 온도센서

OWF-5000-ANKG

범위		
히스테리시스 검출 영역	[%]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 58 / L = 129
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		알루미늄 나선형 호스를 가진 광화이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x 7/8"		