


적외선 온도센서

OWL-3506-BPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TW7001 + E35065

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

하우징	원통형의
-----	------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

히스테리시스 검출 영역 [%]	1...15
------------------	--------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
보호등급	IP 65



적외선 온도센서

OWL-3506-BPKG

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 58 / L = 200
재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질	유리

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x 7/8"



연결부

