


적외선 온도센서

OWL-3506-ANKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

하우징

원통형의

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	NPN
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

히스테리시스 검출 영역 [%]	1...15
------------------	--------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징

원통형의

OW5006




적외선 온도센서

OWL-3506-ANKG

크기	[mm]	Ø 58 / L = 200	
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅	
렌즈 재질		유리	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

커넥터: 1 x 7/8"



연결부

