

# QHA200



제조환경에서 moneo를 작동시키기 위한 하드웨어



moneo appliance

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: QHA210

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!

moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다



- 1 전압 공급
- 2 오디오
- 3 마이크 입력
- 4 COM 인터페이스 x 2
- 5 VGA 인터페이스
- 6 DisplayPort 인터페이스
- 7 HDMI 인터페이스
- 8 USB 인터페이스 x 4
- 9 이더넷 인터페이스 2
- 10 이더넷 인터페이스 1





## 제조환경에서 moneo를 작동시키기 위한 하드웨어

moneo appliance

어플리케이션		
어플리케이션	moneo 운영을 위한 IT 하드웨어	
	메모리 용량 및 처리 능력 제공	
	Moneo 소프트웨어가 사전 설치되어 있습니다.	
	특별한 IT 지식이 요구되지 않는 쉬운 셋업	
내용 설명	장치 유지보수를 위한 관리 시스템 포함	
호환성	IT 인프라에 무관하게 사용 가능	
	언제든지 IT 네트워크 구조에 통합될 수 있습니다.	
연결성	센서 및 IT 네트워크용 인터페이스	
유지보수 및 지원	어플라이언스 관리 시스템을 통하여 통합된 업데이트, 백업 및 지원 기능	
전기적 데이터		
동작 전압 [V]	12...24 DC	
전류소모 [mA]	2200; (24 V)	
출력		
비디오 출력 수	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
소프트웨어 / 프로그래밍		
언어	영어	
포함된 라이선스	appliance management system (AMS)	
라이선스에 대한 주의	하드웨어 바운드; moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다	
작동 시스템	Debian Linux 10	
시스템 전제조건들		
웹 브라우저	Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)	
인터페이스		
통신 인터페이스	Ethernet; RS232; USB	
이더넷 인터페이스 수	2; (Gbit)	
R232 인터페이스 수	2; (BIOS를 통해 선택 가능: RS232 / RS485)	
USB 인터페이스 수	4; (USB 3.0)	
작동 조건		
주변온도 [°C]	-20...50	
저장온도 [°C]	-40...85	
최대 상대 공기습도 [%]	95; (40 °C 비응축)	
보호등급	IP 67; (하단부: IP 21)	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
진동 내구성	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
기계적 데이터		
무게 [g]	5653	
크기 [mm]	85 x 253 x 201	
하드웨어		
칩 세트	Intel Q170	
프로세서	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
TPM 칩	V 2.0	
BIOS	AMI EFI BIOS	
작업 메모리	8 GB DDR3	

# QHA200



제조환경에서 moneo를 작동시키기 위한 하드웨어

moneo appliance

대용량 저장공간	128 GB SSD
<b>비고</b>	
조언	moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다
포장당	1 갯수