


Stand-alone licence for online and offline parameter setting of IO-Link devices

moneo configure SA License

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

현재 독립 실행형 (SA) 버전은 moneo configure free로서 무료로 제공됩니다.

moneo|configure SA



어플리케이션

어플리케이션

어플리케이션

호환성

디바이스 관리

데이터 관리

단일 사용자 PC에서 독립적 작업용

IO-Link 유닛의 셋업 및 진단

IO-Link 커뮤니티의 현재 사양에 의한 IO-Link와 호환됩니다.

네트워크 검색 또는 IP 어드레싱을 통한 디바이스의 간단한 감지

IODDs의 제조업체에 무관한 관리

통합된 파라미터 데이터 세트 관리

다른 제조업체의 유닛을 연결하는 경우, 자동화된 IODD 다운로드

IODD 데이터베이스와의 연결에서 IODD 온라인 검색기능

통합된 제조업체를 포괄하는 IODD 관리



Stand-alone licence for online and offline parameter setting of IO-Link devices

moneo configure SA License

파라미터 세팅	ifm IO-Link 유닛의 online 및 offline 파라미터 세팅
	IO-Link 디바이스의 제조업체를 포괄하는 파라미터 세팅 (IO-Link v1.1부터)
	마스터 파라미터의 표시
	USB 그리고 이더넷 마스터를 통한 파라미터 세팅
	네트워크 및 포인트-투-포인트 프로그래밍
사용자 인터페이스	브라우저 어플리케이션으로서 동적 사용자 인터페이스
	몇몇 프로세스 값을 표시하기 위하여 통합된 cockpit
	프로세스 값 및 파라미터의 병렬 디스플레이

소프트웨어 / 프로그래밍

언어	독문; 영어; 프랑스어; 이탈리아어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어; 러시아어
데이터 캐리어	다운로드
라이선스 타입	싱글 라이선스
라이선스 클래스	FULL 버전

시스템 전제조건들

최소 CPU 주기	2,3 GHz
CPU 코어의 최소 수량	4
최소 RAM	8 GB
최소 하드 디스크 메모리	1 GB
최소 그래픽 해상도	1920 x 1080 (Full HD)
필수 장치 인터페이스	USB; LAN Adapter - RJ45
네트워크 카드	Ethernet 1 Gbit
네트워크 프로토콜	Ethernet TCP/IP
작동 시스템	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (Microsoft 지원 기간 내의 버전만 해당됩니다.)
웹 브라우저	Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)
추가로 요구되는 소프트웨어	moneo software download

기계적 데이터

무게	[g]	0,001
----	-----	-------