



가상화 환경에서 moneo 운영을 위한 라이선스

moneo vAppliance License



어플리케이션

어플리케이션

기존 IT 인프라에서 moneo 소프트웨어를 작동하는 가상 appliance

Moneo 소프트웨어가 사전 설치되어 있습니다.

장치 유지보수를 위한 관리 시스템 포함

구성

가상화 환경에 .OVF 파일을 통합하고 AMS (appliance management system: 기기 관리 시스템)에서 후속 설정

호환성

VMware vSphere 7.0 또는 그 이상 최신 버전

Microsoft Hyper-V 2019 또는 최신 버전

연결성

센서 및 IT 네트워크용 인터페이스

유지보수 및 지원

다음해 연말까지 유지보수 및 지원 포함

소프트웨어 / 프로그래밍

언어

영어

데이터 캐리어

다운로드

QVA200



가상화 환경에서 moneo 운영을 위한 라이선스

moneo vAppliance License

라이선스 타입	싱글 라이선스
라이선스 클래스	FULL 버전
시스템 전제조건들	
최소 CPU 주기	1,8 GHz
CPU 코어의 최소 수량	4
최소 RAM	8 GB
최소 그래픽 해상도	1920 x 1080
네트워크 카드	2 x Ethernet 1 Gbit
네트워크 프로토콜	Ethernet TCP/IP
작동 시스템	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (또는 최신 버전)
웹 브라우저	Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)
비고	
비고	moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다