


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함



어플리케이션

어플리케이션

유량 모니터링

전기적 데이터

동작 전압	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Power-on 지연시간	[s]	30
채널 수		1

출력

전기적 디자인	릴레이
접촉 부하	4 A, 250 V AC
스위칭 기능 유량 모니터링	유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다.

소프트웨어 / 프로그래밍

접점의 조정	포텐셔미터
범위선정 액체 / 가스형태	슬라이드 스위치

작동 조건

주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 40
터미널 보호등급		IP 20

기계적 데이터

하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	75 x 55 x 110
재질		플라스틱

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	11 x LED
-------	------	----------



유량센서용 컨트롤 모니터

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

비고


포장당

1 갯수

전기적 연결

터미널: 16 x ...2,5 mm²

연결부



- 1: Relais 유량 모니터링
코어 색상 :
- BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색
WH = 흰색
GY = 회색