


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 G 1/2

어플리케이션

매체 온도 [°C] -25...80

정격압력 [bar] 300

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s] 200...2000

최대 민감도 [cm/s] 200...800

작동 조건

보호등급 IP 67

기계적 데이터

하우징 나선형 홈이 파여진 형태

크기 [mm] 27 x 27 x 72

재질 스텐레스 (1.4571/316Ti)

재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4571/316Ti)

프로세스 커넥션 G 1/2

SF3306




평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서


SFR12ADB/US-100

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 (5 x 0.5mm²) m



연결부



BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색