
SL0002

기류 모니터

LTM1202B1A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
프로세스 커넥션		M12 x 1
어플리케이션		
정격압력	[bar]	5
전기적 데이터		
스위치 증폭기에 대한 연결		yes
스위칭 앰프		스위치 증폭기 SC0001에 대한 연결
Power-on 지연시간	[s]	60
측정 범위 / 설정 범위		
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	10...2000
최대 민감도	[cm/s]	10...250
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	15
반응시간		
반응시간	[s]	< 5
가스 매체		
반응시간	[s]	< 5
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	M12 x 1
스레드 지정		M12 x 1

SL0002

기류 모니터

LTM1202B1A

재질	황동 니켈도금함
재질 (침수부품)	센서 표면: PBT
프로세스 커넥션	M12 x 1

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2


비고

포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

연결부



코어 색상 :

YE = 황색
GN = 녹색
WH = 흰색