




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함



어플리케이션

어플리케이션

유량 모니터링

전기적 데이터

동작 전압

[V]

90...265 AC/DC

Power-on 지연시간

[s]

30

채널 수

1

출력

전기적 디자인

릴레이

접촉 부하

4 A, 250 V AC

스위칭 기능 유량 모니터링

유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다.

소프트웨어 / 프로그래밍

접점의 조정

포텐서미터

범위선정 액체 / 가스형태

슬라이드 스위치

작동 조건

주변온도

[°C]

0...60

보호등급

IP 40

터미널 보호등급

IP 20

기계적 데이터

하우징

DIN 레일 모니터링을 위한 하우징

크기

[mm]

75 x 55 x 110

재질

플라스틱

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

동작원리

11 x LED

SM0100



유량센서용 컨트롤 모니터

VS0200/ 90-265VAC/DC

비고


포장당

1 갯수

전기적 연결

터미널: 16 x ...2,5 mm²

연결부



1: Relais 유량 모니터링
코어 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색
WH = 흰색
GY = 회색