


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|              |             |
|--------------|-------------|
| 입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
| 프로세스 커넥션     | 1/2" NPT    |

## 어플리케이션

|            |          |
|------------|----------|
| 어플리케이션     | 높은 압력영역  |
| 매체         | 액상매체     |
| 매체 온도 [°C] | -25...80 |
| 정격압력 [bar] | 300      |

## 전기적 데이터

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 동작 전압 [V]         | 70...140 AC |
| 전류소모 [mA]         | < 40        |
| Power-on 지연시간 [s] | < 20        |

## 입력 / 출력

|              |             |
|--------------|-------------|
| 입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
|--------------|-------------|

## 출력

|          |         |
|----------|---------|
| 출력의 전체 수 | 1       |
| 출력 시그널   | 스위칭 시그널 |
| 전기적 디자인  | 릴레이     |
| 디지털 출력 수 | 1       |
| 출력 기능    | N.O.    |
| 쇼트방지     | 아니오     |

# ST0543




## 유량 감시기

SCN12ADBAKOW/LS

| 측정 범위 / 설정 범위 |         |                      |
|---------------|---------|----------------------|
| 설정범위          | [cm/s]  | 3...300              |
| 최대 민감도        | [cm/s]  | 3...60               |
| 정확성 / 편차      |         |                      |
| 온도증감 변화도      | [K/min] | 15                   |
| 반응시간          |         |                      |
| 반응시간          | [s]     | 1...10               |
| 소프트웨어 / 프로그래밍 |         |                      |
| 접점의 조정        |         | 포텐셔미터                |
| 작동 조건         |         |                      |
| 주변온도          | [°C]    | -20...80             |
| 보호등급          |         | IP 67                |
| 기계적 데이터       |         |                      |
| 재질            |         | PBT-GF20             |
| 재질 (침수부품)     |         | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
| 프로세스 커넥션      |         | 1/2" NPT             |
| 디스플레이 / 작동 요소 |         |                      |
| 디스플레이         | 동작원리    | 11 x LED             |
| 비고            |         |                      |
| 포장당           |         | 1 갯수                 |
| 전기적 연결        |         |                      |

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



## 연결부

