ST2614

유량 감시기

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션		1/4" NPT
어플리케이션		
매체		액상매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC
전류소모	[mA]	< 45
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 20
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5

ST2614

유량 감시기

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400	
쇼트방지		yes	
쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
설정범위	[cm/s]	3...300	
최대 민감도	[cm/s]	3...60	
정확성 / 편차			
온도증감 변화도	[K/min]	15	
반응시간			
반응시간	[s]	1...10	
스프트웨어 / 프로그래밍			
접점의 조정		포텐셔미터	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-20...80	
보호등급		IP 67	
기계적 데이터			
재질		PBT-GF20	
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4305 / 303)	
프로세스 커넥션		1/4" NPT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		동작원리	11 x LED
액세서리			
구성 부품		나사 드라이버	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



ST2614

유량 감시기

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

연결부





	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색