


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

매체 액상매체; 자극적인 매체

매체 온도 [°C] -25...80

정격압력 [bar] 5

액상매체

매체 온도 [°C] -25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0100

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min] 15

반응시간

반응시간 [s] 2...20

액상매체

반응시간 [s] 2...20

작동 조건

보호등급 IP 67

기계적 데이터

하우징 나선형 홈이 파여진 형태


ST3400



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STR12AAC

재질	PTFE
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 2 m, Silflex-PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
연결부	



	코어 색상 :
BN =	갈색
WH =	흰색
YE =	황색
GN =	녹색