


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

**제품 특성**

프로세스 커넥션

3/4" NPT

어플리케이션

어플리케이션

고온도 영역

매체

액상매체; 가스 매체

매체 온도

[°C]

-25...80

정격압력

[bar]

30

액상매체

어플리케이션

고온도 영역

매체 온도

[°C]

-25...80

가스 매체

매체 온도

[°C]

-25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속

VS 0100

측정 범위 / 설정 범위**액상매체**

설정범위

[cm/s]

3...300

최대 민감도

[cm/s]

3...60

가스 매체

설정범위

[cm/s]

5...1500

정확성 / 편차

온도증감 변화도

[K/min]

15



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STN34ABA/NPT-GEW

반응시간		
반응시간	[s]	1...10
액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 흡이 파여진 형태
재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션		3/4" NPT
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, Silflex-PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색