


SZ0024



유량센서용 컨트롤 모니터

VS0100/ 24VDC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함

어플리케이션

어플리케이션 유량 모니터링

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]	-10...10
동작 전압 [V]	24 DC
전류소모 [mA]	40; (24 V)
채널 수	1

출력

전기적 디자인	릴레이
스위칭 기능 유량 모니터링	유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다.

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
보호등급	IP 40
터미널 보호등급	IP 20

기계적 데이터

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기 [mm]	75 x 55 x 110
재질	플라스틱

비고

포장당	1 갯수
-----	------

SZ0024




유량센서용 컨트롤 모니터

VS0100/ 24VDC

전기적 연결

터미널: 16 x ...2,5 mm²

연결부



1: Relais 유량 모니터링
코어 색상:
BN = 갈색
YE = 황색
GN = 녹색
WH = 흰색