


TS2659




Screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-PT100-SCREW-IN M6



제품 특성		
측정범위	-30...180 °C	-22...356 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 M6 외부 스레드	
어플리케이션		
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
설치	단단한 몸통을 위한 접촉 센서	
전기적 데이터		
보호 클래스	III	
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	-30...180 °C	-22...356 °F
정확성 / 편차		
정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	3 / 8; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건		
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	10377,8
기계적 데이터		
무게	[g]	110,7
하우징	screw-in 센서	
크기	[mm]	M6
스레드 지정	M6	
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	나사로 접속 M6 외부 스레드	
비고		
포장당	1 갯수	

TS2659



Screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-PT100-SCREW-IN M6

전기적 연결

케이블: 2 m, 실리콘

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

