


TS522A



Bolt-on 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



제품 특성		
측정범위	-20...115 °C	-4...239 °F
프로세스 커넥션	bolt-on 센서 10 x 10 x 42 mm	
어플리케이션		
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
설치	단단한 몸통을 위한 접촉 센서	
전기적 데이터		
보호 클래스	III	
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	-20...115 °C	-4...239 °F
측정영역에 대한 주의	비 ATEX 어플리케이션을 위한 측정 영역: -20...150 °C / -4...302 °F	
정확성 / 편차		
정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	13 / 39
작동 조건		
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[년 (해)]	19025,9
기계적 데이터		
무게	[g]	232
하우징	bolt-on 센서	
크기	[mm]	10 x 10 x 42
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	bolt-on 센서 10 x 10 x 42 mm	
비고		
포장당	1 갯수	

TS522A




Bolt-on 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

전기적 연결

케이블: 5 m, 실리콘

연결부



RD = 코어 색상 :
WH = 적색
 흰색